

PHILIPS

桌灯

66048 酷恒 Plus

灰色

LED

66048/14/C3



可靠的桌面照明

选用高度灵活的 Philips LED 台灯，探索无限可能。您可以调节至完美的光线角度，或者调整距离办公桌的高度和距离。这款台灯用心为您提供出色的照明体验。

高品质的 LED 芯片

- LED 技术

易于使用

- 可折叠和可调节灯臂和灯头

照明效果

- 光线明亮，分布均匀

调控

- 直观的滑动调光

产品亮点

LED 技术

LED 产品散热量低，使其低温可触，可安全持握。

可折叠和可调节灯臂和灯头

准确选择适合不同任务的高度和角度

光线明亮，分布均匀

确保光线均匀分布在书桌周围。

直观的滑动调光

轻触底座上的控制面板，即可滑动选择最适合当前任务的亮度。

规格

设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 铝制

随附其他功能/附件

- 自带调光器: 是
- FFP - 简易包装: 是
- 集成 LED: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒视光: 是

功耗

- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量

- 高度: 40.8 cm
- 长度: 16 cm
- 净重: 1.067 kg
- 宽度: 44 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 400 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 附赠光源瓦数: -
- 替换灯泡的最大瓦数: 5.2 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.321

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com