

PHILIPS

Laua lamp

GADWALL BASECLAMP

kuldne

LED



66049/92/P5



Silmi säästev valgus

Nautige Philips Gadwall BaseClamp LED-laua lambiga paindlikkust, kasutades seda kas kinnitiga või põhja peal. Kärgetehnoloogiaga läätssed hajutavad valgust, mis kiiskab veelgi vähem, samal ajal saab 4-astmelise hämardusega luua lugemiseks hea õhustiku.

Lihntne kogemus

- Kohaldatav valgusnurk

Täiuslik LED-lamp

- Hämarduslüliti abil reguleeritav valgustugevus
- Seadistatav 2700–6500 K

Energiasääst

- 80% energiasäästu võrreldes tavaliste valgusallikatega
- Sisseehitatud LED, süsteemi osa

Parim kvaliteet

- Valualumiiniumi parima välimuse ja tunde jaoks

Valgustus tervete silmade heaks

- Teaduslik valguse seadistus optimaalseks silmade eest hoolitsemiseks

Esiletõstetud tooted

Kohaldatav valgusnurk Hämdatav



Reguleerige Philipsi LED-valgustite valguse intensiivsust hämduslüliti abil (ei kuulu komplekti). See muudab valgusti ideaalseks igas olukorras miljöõ loomisel – olgu see siis õdus õhtusõök kahele või pere ja sõpradega lõõgastumine elutoas. Philips katsetas mitmeid seinahämdardeid, mis osutusid sobivaks meie LED-valgustitele. Sobivate hämdardite loendi leiate veebisaidi allalaadimiste ja klienditoe osast.

Seadistatav



See lamp on seadistatav. Saate selle seadistada oma eelistatud värvile soojast valgest (2700 K) kuni külma päevavalguseni (6500 K).

80% energiasäästu



Võrreldes tavalise pirniga säästab see pirn kuni 80% energiat. See tasub ennast ära ja säästab teie raha aastate kaupa. Nii et vähendage oma elektriarvet ja alustage säästmist juba täna.

Integreeritud LED-valgusallikas



Valgusallikas, mida saate usaldada. Sisseehtatav LED-valgusallikaga ei pea te muretsema hoolduse või lambipirni vahetamise pärast ja kodus on täiuslik valgus.

Parima kvaliteediga materjalid



Teaduslik valguse seadistus



Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: kuldne
- Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Komplekti kuulub kinnituskamber: Jah
- Hämdardiga mudel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Sisse- ja väljalülitamislüliti tootel: Jah
- Komplekti kuulub vooluadapter: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kodukontor ja kabinet, Elu- ja magamistuba
- Stiliseerige: Funktsionaalne
- Tüüp: Laualamp
- EyeComfort: Ei

Võimsustarve

- Energiatõhususe märgis (EEL): A

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 41,4 cm
- Pikkus: 30,5 cm
- Kaal pakendita: 2,895 kg
- Laius: 58,4 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvälguvoog lumenites: 600 lm
- Toiteallikas: Vahemik 100–240 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: A
- Valgusti ühildub lambiga (lampidega), mis kuulub (kuuluvad) klassi: A+ kuni E
- Valgusallikate arv: 1
- Komplekti kuulub elektrilamp: 11 W
- IP-kood: IP20, kaitse suuremate kui 12,5 mm osakeste eest, veevastane kaitse puudub
- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga
- Valgusallikas vahetata: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696168974
- Kaal pakendita: 2,895 kg
- Brutokaal: 3,335 kg
- Kõrgus: 91,000 mm
- Pikkus: 203,000 mm
- Laius: 550,000 mm
- Materjali number (12NC): 915005666201



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Version: 0.832

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com