

PHILIPS

桌灯

66110RobotPlus

蓝色

LED



66110/35/C3



先进桌面照明，让未来更灿烂

凭借先进光学技术，飞利浦 RobotPlus 轩诚 LED 台灯可以营造明亮的学习环境，帮助您提高效率。RobotPlus 轩诚采用先进优视光技术，可增强照明效果并减少有害眩光。

照明效果

- 光照分布均匀
- 蜂窝光学

特色

- 柔性灯臂

调控

- 具备模式指示器的 4 级调光

产品亮点


光照分布均匀



蜂窝光学

灯光通过许多微型蜂窝式透镜散射开来，实现均匀的光线输出，减少间接眩光，为您的空间带来舒适的光线。

柔性灯臂



借助柔性灯臂，您可以根据需要随心调节光照方向。

4 级调光模式

配有模式指示器的 4 级亮度控制设置，方便进行直观操作，让您有更好的控制灯光。

规格

设计和外观

- 颜色: 蓝色
- 材料: 铝制

随附其他功能/附件

- FFP - 简易包装: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒视光: 否

产品尺寸和重量

- 高度: 42 cm
- 长度: 16 cm
- 净重: 1.067 kg
- 宽度: 36.7 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 800 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: -
- 更换灯泡的最大瓦数: 9.2 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830439027
- 净重: 1.067 kg
- 毛重: 1.400 kg
- 高度: 463.000 mm
- 长度: 220.000 mm
- 宽度: 220.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005707801



发行日期: 2021-08-28
版本: 0.192

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com