

PHILIPS

桌灯

66127Halley

灰色

LED



66127/87/C3



创新舒适照明桌面解决方案再升级

选用 Philips Halley LED 台灯，尽享灵活性。您可以将其调节至完美的照明角度，或者任意调整其高度和距离。这款台灯通过 4 级调光设计，用心为您提供出色的照明体验。

照明效果

- 蜂窝光学

节能

- 内置 LED，系统集成组件

特色

- 柔性灯臂

调控

- 具备模式指示器的 4 级调光

产品亮点

蜂窝光学


灯光通过许多微型蜂窝式透镜散射开来，实现均匀的光线输出，减少间接眩光，为您的空间带来舒适的光线。

集成式 LED 光源



值得您信赖的光源。有了集成式 LED 光源，您就可以在家中享受完美的灯光氛围，同时无需再为维护或更换灯泡而烦恼。

柔性灯臂



借助柔性灯臂，您可以根据需要随心调节光照方向。

4 级调光模式

配有模式指示器的 4 级亮度控制设置，方便进行直观操作，让您有更好的控制灯光。

规格

设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 人工合成 (绝缘材料)

随附其他功能/附件

- 集成 LED: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒视光: 是

功耗

- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量

- 高度: 41 cm
- 长度: 35 cm
- 净重: 0.940 kg
- 宽度: 15.5 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 300 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 7.4 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 7.4 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830441655
- 净重: 0.940 kg
- 毛重: 1.530 kg
- 高度: 473.000 mm
- 长度: 185.000 mm
- 宽度: 185.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005824801



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.269

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com