

PHILIPS

轩湃台灯

66129 iCarePie

白色

LED



66129/31/C3



先进桌面照明，让未来更灿烂

Philips iCarePie LED 台灯可以营造明亮的学习环境，帮助您提高效率。iCarePie 采用 40 分钟定时器功能来提醒您适时休息，自动亮度校准功能则可为您营造舒适阅读环境。iCarePie 还可营造出适合工作的亮度氛围，让您的眼睛更舒适。

操作简易

- 灯光导向调节随心所欲
- 亮度易控制

节能

- 内置 LED，系统集成组件

专为家庭办公室而设计

- 光线方向可调节，工作照明的理想之选

调控

- 多级调光

产品亮点

角度可调节灯具



本产品可根据您的需要，把灯光调整到所需方向。

亮度易控制



易于调节光线亮度

集成式 LED 光源



值得您信赖的光源。有了集成式 LED 光源，您就可以在家中享受完美的灯光氛围，同时无需再为维护或更换灯泡而烦恼。

工作照明的理想之选



这款 Philips 台灯投射聚拢光束，为工作区域提供均匀照明。

多级调光

直观的多级亮度控制设置，让您以很好的控制灯光，营造您所需要的灯光氛围。

规格

设计和外观

- 材料: 铝

随附其他功能/附件

- FFP - 简易包装: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- EyeComfort: 否

产品尺寸和重量

- 净重: 1.313 kg
- 高度: 40 cm
- 长度: 40.1 cm
- 宽度: 18.5 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 850 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: -
- 更换灯泡的最大瓦数: 9.6 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.332

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com