

PHILIPS

桌燈

66129 iCarePie

白色

LED



66129/31/R3



先進桌燈設計，點亮更光明的未來

飛利浦 iCarePie LED 桌燈為您營造擁有舒適照明的學習環境，提高您的生產力。40 分鐘計時器功能提醒您適時休息，自動亮度調校功能提供最佳的閱讀環境，iCarePie 專為您的眼睛舒適度打造更明亮的工作環境。

使用簡單

- 可靈活應用，將光線導向需要的地方
- 簡易光線強度控制

節能

- 系統內建 LED

專為家庭辦公室設計

- 直射光線，適合事務燈

控制功能

- 多段式調光

規格

可靈活應用的方向性照明



您可使用本產品隨心所欲調整光線方向。

簡易光線強度控制



簡易亮度調節

內建 LED 光源



值得您信賴的光源。產品內建 LED 光源，讓您享受居家完美照明氣氛時，無須煩惱維護或更換燈泡問題。

適合事務燈



這款飛利浦桌燈的組合光線能提供工作區域的均勻照明。

多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

焦點

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 鋁合金

隨附額外功能/配件

- FFP - 簡易包裝: 是

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 高度: 40 cm
- 長度: 40.1 cm
- 淨重: 1.313 kg
- 寬度: 18.5 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 920 lm
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: -
- 替換燈泡最高瓦數: 9.6 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: II - 雙層絕緣
- 光源可替換: 無

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696174494
- 淨重: 1.313 kg
- 淨重: 1.715 kg

- 高度: 68.000 mm
- 長度: 220.000 mm
- 寬度: 490.000 mm
- 材料編號 (12NC): 915005862101



發行日期: 2021-06-04
版本: 0.207

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com