

PHILIPS

桌灯

66139 GEOTaco

粉色

LED



66139/19/C3



创新舒适照明桌面解决方案再升级

选用 Philips GEOTaco LED 台灯，探索无限可能。您可以将其调节至完美的照明角度，或者任意调整其高度和距离。这款台灯通过 3 级调光和可充电电池设计，用心为您提供出色的照明体验。

操作简易

- 灯光导向调节随心所欲

节能

- 内置 LED，系统集成组件

特色

- 支持 USB 充电

调控

- 多级调光

产品亮点

角度可调节灯具



本产品可根据您的需要，把灯光调整到所需方向。

集成式 LED 光源



值得您信赖的光源。有了集成式 LED 光源，您就可以在家中享受完美的灯光氛围，同时无需再为维护或更换灯泡而烦恼。

支持 USB 充电

Philips 便携魔灯可在任何兼容 USB 端口的设备（例如，笔记本电脑或电视）上充电。随附 USB 数据线。

多级调光

直观的多级亮度控制设置，让您以很好的控制灯光，营造您所需要的灯光氛围。

规格

设计和外观

- 颜色: 粉色
- 材料: 金属

随附其他功能/附件

- FFP - 简易包装: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒视光: 否

功耗

- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量

- 高度: 50 cm
- 长度: 6.0 cm
- 净重: 0.219 kg
- 宽度: 12.5 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 175 lm
- 主电源: 5 伏
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 2.3 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 2.3 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: III - 安全的超低电压
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830441761
- 净重: 0.219 kg
- 毛重: 0.315 kg
- 高度: 185.000 mm
- 长度: 67.000 mm
- 宽度: 172.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005831301



发行日期: 2021-06-03
版本: 0.265

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com