

PHILIPS

吸顶灯

myLiving

CL902

棕色

调光

6922341909566



便捷易用的智能可调光 LED 吸顶灯

智能 Wi-Fi LED 照明为您的日常生活带来更多便利。这款智能 LED 吸顶灯提供柔和白光，可通过应用程序或语音调至所需亮度。一款真正适合您日常活动的智能灯。可与 WiZ 一起使用。

超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯

调控

- 可调亮度
- 60 分钟后自动关闭

智能照明使用便捷，让生活更舒适

- 即时应用程序控制
- 轻松开始使用智能 Wi-Fi LED 灯
- 通过蓝牙快速配对

产品亮点

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。


可调亮度

您可以通过降低 LED 亮度来调节氛围，从明亮白光到舒适暖光，就像传统的灯具一样。

60 分钟后自动关闭

开启睡眠模式后，灯具将在 60 分钟后自动熄灭，无需再半夜起床关闭灯具。

即时应用程序控制



使用这款免费、易用的应用程序，让您随时随地调节灯光。无需逐一检查每个房间，即可确保关闭所有的灯具。无论您身在何处，借助这款适用于 iOS 和 Android 的智能手机应用程序，都可以控制家中的所有灯具。

轻松开始使用智能 Wi-Fi LED 灯

轻松开启智能照明。只需安装吸顶灯，然后下载 WiZ 应用程序并按照相应步骤操作即可。您已准备就绪！是否需要更多帮助？获得实时的应用内聊天支持。

通过蓝牙快速配对

智能 LED 吸顶灯具有蓝牙功能，能够在 30 秒内快速配对

规格

设计和外观

- 颜色: 棕色
- 材料: 金属/塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 附赠遥控器: 否

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 客厅和卧室

产品尺寸和重量

- 高度: 8.2 cm
- 长度: 55 cm
- 净重: 3.5 kg
- 宽度: 55 cm

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 3600
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 亮度可调: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 附赠光源瓦数: 55
- IP 码: IP20
- 保护级别: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 3.520 kg
- 毛重: 4.345 kg
- 高度: 62.000 cm
- 长度: 60.000 cm
- 宽度: 14.000 cm
- 材料编号 (12NC): 929002515609



发行日期: 2020-11-27
版本: 0.72

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com