

# PHILIPS

## 吸顶灯

myLiving

CL852

银色

RF 调光



6922341910999



## 弹指间，场景氛围随心变幻

每时每刻营造适宜的氛围。我们的优质一体式吸顶灯为您提供功能多样且易于使用的遥控器，可在管理多层光线变化的同时选择不同的灯光设置。借助如此具有吸引力的设计，您可以随心布置场景风格

### 易于使用

- 高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能
- 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

### 超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯

### 调控

- 4 种预设场景
- 60 分钟后自动关闭
- 多照明区域控制

### 耐用性

- 使用寿命长达 20,000 小时

# 产品亮点

## 高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能

记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

## 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

当您使用遥控器关闭灯具时，会有 10 秒的延迟时间，以方便您离开房间。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

## 4 种预设场景

多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

## 60 分钟后自动关闭

开启睡眠模式后，灯具将在 60 分钟后自动熄灭，无需再半夜起床关闭灯具。

## 多照明区域控制

您可以调整同一灯具不同照明区域的亮度和/或色温，以创建个性化的灯光场景。

## 使用寿命长达 20,000 小时

借助飞利浦 LED 技术，产品的使用寿命可长达 20,000 小时。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 金属/塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 类型: 吸顶灯

## 产品尺寸和重量

- 净重: 16.5 kg
- 高度: 13 cm
- 长度: 114.5 cm
- 宽度: 76 cm

## 服务

- 保修: 2 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 10000
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: RF 调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 105
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

## 包装尺寸和重量

- 净重: 16.500 kg
- 毛重: 20.010 g
- 高度: 0.000
- 长度: 0.000
- 宽度: 0.000
- 材料编号 (12NC): 929002546009



发行日期: 2023-05-27  
版本: 0.58

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)