

PHILIPS

台灯

24 瓦

6922341919213



住所消毒

Philips UV-C 消毒台灯只需几分钟即可有效地使病毒、细菌、霉菌和孢子失活。内置的传感器和定时器更为您和家人提供额外保护。

对您的住所进行消毒，使您免遭细菌侵害

- 对您的住所进行消毒，使您免遭细菌侵害
- 使用简单
- 快速消毒
- 动作感应器
- 专业化
- 专用驱动器设计

产品亮点

对您的住所进行消毒，使您免遭细菌侵害

UV-C 消毒对迄今为止经过测试的所有细菌和病毒都有作用。实验室测试显示，我们的 UV-C 光源在短短 9 秒钟内即可将表面 SARS-CoV-2（引起 COVID-19 疾病的病毒）的传染性降低至可检测水平以下

使用简单

Philips UV-C 台灯易于使用。简洁的控制面板和分步语音指导帮助您以最高效的方式使用它。

快速消毒

借助 Philips UV-C 台灯，您只需几分钟即可对任意房间内的表面和物体进行消毒。

动作感应器

由于暴露在 UV-C 光源下会对眼睛和皮肤造成伤害，因此飞利浦 UV-C 灯具借助内置可检测到人和宠物的传感器增加了一层保护

专业化

Philips 在 UV-C 照明领域拥有 35 年以上的经验，并且拥有丰富的应用专业知识。

专用驱动器设计

除了配备高品质的 Philips UV-C 灯管，还采用专用驱动器设计有助于最大程度地增强消毒效果。

规格

特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: UV-C 台灯
- 技术: UV-C

耐用性

- 标称使用寿命: 9,000 小时
- 开关次数: 20,000

包装信息

- EAN: 6922341919213
- EOC: 692234191921300
- 产品名称: UVC disinfection desk lamp 24W P CN

功耗

- 电压: 220/240 V
- 瓦数: 24 W

产品尺寸和重量

- 高度: 24.7 cm
- 长度: 12 cm
- 净重: 0.8 kg
- 宽度: 12 cm

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341919213
- 净重: 0.812 kg
- 毛重: 1.062 kg
- 高度: 28.100 cm
- 长度: 16.400 cm
- 宽度: 17.400 cm
- 材料编号 (12NC): 929002472109



发行日期: 2021-08-05
版本: 0.150

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com