

PHILIPS

Bordlampe

myHomeOffice

N

grå



69225/87/16



Lys giver energi til læsningen

Med dens legesyge karakter er denne sjove Philips myHomeOffice bordlampe med dens grå toner sikker på at lyse op på dit arbejdsområde. Fremstillet i syntetisk kvalitetsmateriale og med en fleksibel hals.

Bæredygtige løsninger til lys

- Der følger altid en Philips pære med
- Energibesparende
- Varmt hvidt lys

Særlige egenskaber

- Fleksibel arm
- Tænd/sluk-knap på produkt

Designet til dit hjemmekontor

- Retningsbestemt lys, perfekt til arbejdslys
- Maksimal lysstyrke til at oplyse din arbejdsplads

Vigtigste nyheder

Der følger altid en Philips pære med




Energieffektive Philips EcoLamp pærer i høj kvalitet følger med pakken, så du får den bedste lyseffekt.

Energibesparende




Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

Varmt hvidt lys



Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

Fleksibel arm



Ret lyset hen, hvor du virkelig har brug for det, takket være den fleksible arm.

Tænd/sluk-knap på produkt




Knappen er diskret indbygget i lyskilden, så du nemt kan tænde og slukke lyset.

Perfekt til arbejdslys



Denne skrivebordslampe fra Philips udsender samlet lys, der giver jævn belysning på arbejdsområdet.

Maksimal lysstyrke



Denne skrivebordslampe fra Philips er specifikt designet specifikt til skrivebordsbaserede aktiviteter måde som f.eks. hjemmeopgaver eller nyhedslæsning på den bærbare computer. Når du tænder for den, giver den straks den rette lysstyrke for maksimal komfort.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: grå
- Materiale: Syntetisk

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Retningsbestemte lysstråler: Ja
- Fleksibel arm: Ja
- Inklusiv fluorescerende lyskilde(r): Ja
- Tænd/sluk-knap på produkt: Ja
- Kan frit drejes i alle retninger: Ja

Diverse

- Specielt designet til: Hjemmekontor og arbejdsværelse
- Styling: Ekspressiv
- Type: Bordlampe
- EyeComfort: Nej

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,200 kg
- Højde: 35 cm
- Længde: 13,5 cm
- Bredde: 33 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 10.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampe (skjult): 600 lm
- Lysudbyttepære inkluderet: 600 lm
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 50 W
- Lyskildeteknologi: lysstof, 240 V
- Lysfarve: varm hvid
- 230V: 220-240 V, 50-60 Hz
- LED: Nej
- Indbygget LED: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: A
- Lampen er kompatibel med pære(r) i klasse: A+ til E
- Antal pærer: 1
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: 11 W
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 11 W
- IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over 12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
- Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Ja



Udgivelsesdato:
2024-01-13
Version: 0.780

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com