

PHILIPS

Pöytävalaisin

myHomeOffice

N

Harmaa



69225/87/16



Tehoa työhuoneeseen valolla

Tämän hauskan Philipsin myHomeOffice -pöytävalaisimen harmaat tehosteet piristävät työpistettä takuuvarmasti. Valmistettu laadukkaasta synteettisestä materiaalista, joustava varsi.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Mukana aina Philips-lamppu
- Energiaa säästävä
- Lämmin valkoinen valo

Erityisominaisuudet

- Joustava varsi
- Tuotteessa virtakytkin

Suunniteltu kotitoimistoon

- Suunnattava valo, täydellinen spottivalaistukseen
- Äärimmäinen kirkkaus työtilan valaisemiseen


Kohokohdat

Mukana aina Philips-lamppu


Saat parhaan valotehosteen käyttämällä valaisimen mukana toimitettuja energiatehokkaita Philips EcoLamp -lamppuja.

Energiaa säästävä

Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Lämmin valkoinen valo

Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

Joustava varsi


Suuntaa valo haluamaasi kohteeseen taipuisan varren avulla.

Tuotteessa virtakytkin

Lampun kiinteää, mutta huomaamatonta virtapainiketta on helppo käyttää.

Täydellinen spottivalaistukseen

Tämä Philipsin pöytävalaisin luo keskitettävää valoa, joka valaisee työskentelyalueen tasaisesti.

Äärimmäinen kirkkaus

Tämä Philipsin pöytävalaisin on tarkoitettu erityisesti työpöydälle esimerkiksi läksyjen tekemistä tai kannettavan käyttöä varten. Kun sytytät sen, sen valo on heti sopivan kirkas ja miellyttävä.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: harmaa
- Materiaali: Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Joustava varsi: Kyllä
- Sisältää loistelamput: Kyllä
- Tuotteessa virtakytkin: Kyllä
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Työhuone
- Tyyli: Ilmeikäs
- Tyyppi: Pöytävalaisin
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,200 kg
- Korkeus: 35 cm
- Pituus: 13,5 cm
- Leveys: 33 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 10 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisvalovirta (piilotettu): 600 lm
- Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina: 600 lm
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 50 W
- Hehkulampputekniikka: itsevalaiseva, 240 V
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: ei
- Kiinteä LED: ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- Yhteensopivat lamppuluokat: A+ – E
- Lamppujen lukumäärä: 1
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: 11 W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 11 W
- IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
- Turvallisuusluokka: II – kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä



Julkaisupäivä: 2024-01-13
Versio: 0.780

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailun ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com