

# PHILIPS

吸顶灯

myLiving

CL850

调光

6947830439911



## 弹指间，场景氛围随心变幻

每时每刻营造适宜的氛围。我们的优质一体式吸顶灯为您提供功能多样且易于使用的遥控器，可在管理多层光线变化的同时选择不同的灯光设置。借助如此具有吸引力的设计，您可以随心布置场景风格

### 易于使用

- 高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能
- 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

### 照明效果

- 多层次视觉效果 动态分层设计

### 超高品质

- 采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀

### 调控

- 4 种预设场景

# 产品亮点

## 高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能

记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

## 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

当您使用遥控器关闭灯具时，会有 10 秒的延迟时间，以方便您离开房间。

## 多层次视觉效果 动态分层设计

动态分层设计会产生别致的灯光效果，让您的房间创意十足。

## 采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀

切面水晶为您的房间平添一丝精致复古魅力。

## 4 种预设场景

多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 铝制
- 材料: 铝制

## 其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 附赠遥控器: 是
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

## 其他条款

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 实用
- EyeComfort: 是

## 产品尺寸和重量

- 高度: 8.6 cm
- 长度: 90 cm
- 净重: 6 kg
- 宽度: 60 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 5800
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 亮度可调: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 附赠光源瓦数: 70
- IP 码: IP20
- 保护级别: I 类

## 包装尺寸和重量

- 净重: 7.055 kg
- 毛重: 9.510 kg
- 长度: 0.000 mm
- 宽度: 0.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005771101



发行日期: 2020-10-19  
版本: 0.197

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)