

PHILIPS

天花板燈

myLiving

CL850

調光



6947830439935



用觸控方式輕鬆打造氛圍

隨心所欲創造您想要的氛圍。安裝我們的優質多功能吸頂燈，使用功能多樣、簡單易用的遙控器選擇不同的照明設定，並管理多層燈光變化。用迷人設計打造時髦情境

輕鬆體驗

- 增進各種時刻的氣氛 可記憶的可調式功能
- 可設定遙控器關燈 10 秒延遲

光效

- 多層次視覺效果 動態多層設計

優越品質

- 頂級多面體水晶散發閃亮光效

控制功能

- 4 種預設場景

產品特點

增進各種時刻的氣氛 可記憶的可調式功能

記憶各個您喜歡的照明設定，幫助您快速使用合適的亮度。

可設定遙控器關燈 10 秒延遲

10 秒延遲讓您在用遙控器關燈後，從容離開房間。

多層次視覺效果 動態多層設計

動態多層設計耀眼奪目，為房間增添創新質感。

頂級多面體水晶散發閃亮光效

多面體水晶為空間點綴優雅復古風情。

4 種預設場景

便利的預設燈光場景適用各種場合，隨時享受不同氛圍。

規格

設計與外型

- 顏色: 鋁合金
- 材質: 鋁

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無
- 重點燈具: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 功能性
- 類型: 吸頂燈燈

產品尺寸與重量

- 高度: 8 cm
- 長度: 65 cm
- 淨重: 3.8 kg
- 寬度: 65 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 20,000 h
- 直徑: 650 mm
- 燈具總流明輸出: 4200
- 光色: 2700-6500
- 主電源: 220-240
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 52
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- 淨重: 3.800 kg
- 淨重: 6.330 kg
- 長度: 0.000 mm
- 寬度: 0.000 mm
- 材料編號 (12NC): 915005771301



出版日期: 2021-11-18
版本: 0.164

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com