


PHILIPS

吸顶灯

myLiving

CL851

调光



6947830439980



弹指间，场景氛围随心变幻

每时每刻为您营造如意的氛围。我们的一体式优质吸顶灯附带一款精巧易用的遥控器，供您轻松选择各种灯光设置，管理多层次的灯光变幻。凭借这一新颖诱人的设计，您可以随心布置各种风格的场景

易于使用

- 高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能
- 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

照明效果

- 多层次视觉效果 动态分层设计

超高品质

- 采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀

调控

- 4 种预设场景

产品亮点

高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能

记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

当您使用遥控器关闭灯具时，会有 10 秒的延迟时间，以方便您离开房间。

多层次视觉效果 动态分层设计

动态分层设计会产生别致的灯光效果，让您的房间创意十足。

4 种预设场景

多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀

切面水晶为您的房间平添一丝精致复古魅力。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 厨房
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 260 mA
- 效能: 80 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 3.8 kg
- 高度: 8 cm
- 长度: 65 cm
- 宽度: 65 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 4200
- 光色: 2700-6500
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 52
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 3.8 kg
- 毛重: 4.31 kg
- 高度: 0 mm
- 长度: 0 mm
- 宽度: 0 mm
- 材料编号 (12NC): 915005771801



发行日期: 2024-02-04
版本: 0.107

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com