

PHILIPS

吸頂燈燈

功能性

CL200

日色



6947830440108



舒適、不傷眼的 LED 光線

專為雙眼舒適度打造的飛利浦 LED 燈具。

輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

光效

- 光線散佈統一

優越品質

- EyeComfort – 不傷眼的光線
- 輕鬆清洗

產品特點

輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

光線散佈統一

房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多

年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

輕鬆清洗

材質平滑易清洗，讓家中從地板到天花板都隨時耀眼動人。

規格

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬/塑膠

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無
- 重點燈具: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 功能性
- 類型: 天花板燈

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.25 kg
- 高度: 6.8 cm
- 長度: 22.5 cm
- 寬度: 22.5 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 225 mm
- 燈具總流明輸出: 520
- 光色: 4000
- 主電源: 220-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 6
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6947830440108
- 淨重: 0.2 kg
- 淨重: 0.39 kg
- 高度: 6.8 cm
- 長度: 22.5 cm
- 寬度: 22.5 cm
- 材質編號 (12NC): 915005773001



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.176

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com