

# PHILIPS

天花板燈

功能性

CL200

日色



6947830440221



## 舒適、不傷眼的 LED 光線

專為雙眼舒適度打造的飛利浦 LED 燈具。

### 輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

### 光效

- 光線散佈統一

### 優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線
- 輕鬆清洗

# 產品特點

## 輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

## 光線散佈統一

房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

## EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多

年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

## 輕鬆清洗

材質平滑易清洗，讓家中從地板到天花板都隨時耀眼動人。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 金屬/塑膠

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無
- 重點燈具: 是

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

## 其他

- 特殊設計: 功能性
- 類型: 吸頂燈燈

## 產品尺寸與重量

- 高度: 7 cm
- 長度: 39 cm
- 淨重: 0.57 kg
- 寬度: 39 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 390 mm
- 燈具總流明輸出: 1900
- 光色: 4000
- 主電源: 220-240
- 可調式燈具: 無
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 20
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6947830440221
- 淨重: 0.590 kg
- 淨重: 0.927 kg
- 高度: 42.600 cm
- 長度: 7.300 cm
- 寬度: 42.500 cm
- 材料編號 (12NC): 915005774201



出版日期: 2021-11-18  
版本: 0.163

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)