

PHILIPS

吸顶灯

实用

CL254

白色



6947830441679



舒适护眼的 LED 灯

飞利浦 LED 灯具光线质量优异，专为舒适用眼而设计。

易于使用

- 轻松安装

照明效果

- 光照分布均匀

超高品质

- EyeComfort – 舒适护眼灯
- 易于清洗

产品亮点

轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

光照分布均匀

光线均匀一致地洒满整个房间。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的

灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

易于清洗

材质光滑、易于清洁，全方位为您营造别具吸引力的家居环境。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属/塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 附赠遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 实用
- 类型: 吸顶灯

产品尺寸和重量

- 高度: 6.5 cm
- 长度: 28.7 cm
- 净重: 0.4 kg
- 宽度: 28.7 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 直径: 287 mm
- 光源亮度: 1100
- 光色: 6500
- 主电源: 220-240
- 亮度可调: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 附赠光源瓦数: 12
- IP 码: IP20
- 保护级别: I 类



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.136

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com