PHILIPS

紧凑型荧光灯螺旋灯泡

Tornado

5 瓦（25 瓦）

E27 灯头

6500 K

6947939102273



低成本，超节能

Philips 精巧螺旋型节能灯泡可提供即时照明，令色彩更加鲜艳逼真。小巧的设计使该低功耗螺旋灯非常适合小型灯具，节能又省钱，使用寿命长达 10 年之久。

环保的选择
- 开启节能新生活

值得您的信赖
- 可信赖的飞利浦包装盒描述

提供超凡亮度
- 更亮更节能

产品亮点

节约能耗
所有飞利浦节能灯均可让您在开灯的那一刻起就开始节能。在其整个使用寿命期间，它们使用的电量更少，为您节省更多电费。节能的级别因每个灯泡型号和技术而异。

可靠的品质
飞利浦信守灯泡性能的承诺。您可以信赖飞利浦包装盒上对亮度、使用寿命和白炽灯泡瓦数当量的描述。

超凡亮度
光线越亮意味着耗能越多，光明也是有代价的。飞利浦节能灯泡为您带来更多光亮，却无需更多能耗。

规格

灯泡特征
- 外形: 螺旋节能灯
- 可调光: 否
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 技术: 紧凑型荧光灯 (CFLi)
- 灯座: 中等灯座
- 灯具外形代码: E27

灯泡尺寸
- 直径: 44 mm
- 高度: 89 cm
- 宽度: 44 cm
- 宽度: 1.7322834645669292 in
- 高度: 3.5039370078740157 in

耐用性
- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 6 年
- 亮度维持率: 0.85@2kh
- 标称使用寿命: 6,000 小时
- 开关循环次数: 5,000

灯光特征
- 应用: 普通灯
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 光色类别: 冷白光
- 标称光通量: 270 lm
- 启动时间: 0.3 s
- 60% 灯光下的预热时间: 40-60

灯具安装
- 外形: Tornado

其他特征
- 灯具电流: 40 mA

功耗
- 能效标识: 3
- 功率系数: 0.55
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 5 W
- 瓦数当量: 25 W

额定值
- 额定使用寿命: 6,000 小时
- 光通量: 270 lm
- 额定功率: 5 W

技术规格
- 高功率系数: 0.55
- 灯座: E27
- 灯具数量: 1
- 频率: 50 Hz
- 灯具寿命: 6,000 小时
- 外形: Tornado

发行日期: 2023-11-17
版本: 0.399

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com