

PHILIPS

烛光灯

LED

5 瓦 (32 瓦)

E14 灯头

暖白色



6947939111961



透明 LED 蜡烛泡，为您的家居平添舒适闪亮氛围

体验暖白色 LED 灯光

环保的选择

- 能耗极低；节能高达 80%
- 寿命长达 10 年

营造温馨氛围

- 真正白炽灯般的暖白光 (2700K)

不仅仅局限于照明的灯具

- 即开即亮

产品亮点

能耗极低



用飞利浦 LED 替代灯泡替换传统灯泡，可以获得即时显著的节能效果，同时为地球的可持续发展作出贡献。

暖白光 (2700K)

光源具有不同的色温，以 K 为单位表示。K 值低的灯泡会发出更为舒适的暖光，而 K 值高的灯泡则会发出更为活跃的冷光。

寿命长达 10 年

这款飞利浦 LED 灯泡使用寿命长达 10000 小时，确保营造您所需的氛围达 10 年之久。*

即开即亮

无需等待：飞利浦 LED 灯泡即开即亮。

规格

灯泡特征

- 外形: 烛光灯
- 可调亮度: 否
- 灯的外形: 非定向烛光灯
- 插座: E14

灯泡尺寸

- 高度: 12.1 cm
- 宽度: 3.5 cm

耐用性

- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 10 年
- 亮度维持率: 0.7
- 标称使用寿命: 10,000 小时
- 开关次数: 50,000

灯光特征

- 应用: 明亮的灯光
- 色温: 2700 K
- 光色类别: 暖白色
- 标称光通量: 350 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间（达到 60% 亮度）: 即亮

其他条款

- EyeComfort: 是

其他特性

- 电流: 50 mA

包装信息

- 产品系列: 舒视光

功耗

- 功率系数: 0.4
- 电压: 220-240 V
- 额定功率: 5 W
- 瓦数相当于白炽灯: 32 W

产品尺寸和重量

- 长度: 12.1 cm

额定值

- 使用寿命: 10,000 小时
- 光通量: 350 lm
- 额定功率: 5 W

技术规格

- 频率: 50 bis 60

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939111961
- 净重: 0.040 kg
- 毛重: 0.052 kg
- 高度: 12.800 cm
- 长度: 3.600 cm
- 宽度: 3.600 cm
- 材料编号 (12NC): 929001168109



发行日期: 2020-10-19
版本: 0.402

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com