

PHILIPS

紧凑型荧光 U 型灯泡

Tornado

18 瓦 (100 瓦)

E27 灯头

6500 K

6947939113743



低成本，超节能

Philips 精巧螺旋型节能灯泡可提供即时照明，令色彩更加鲜艳逼真。小巧的设计使该低功耗螺旋灯非常适合小型灯具，节能又省钱，使用寿命长达 10 年之久。

环保的选择

- 开启节能新生活

值得您的信赖

- 可信赖的飞利浦包装盒描述

提供超凡亮度

- 更亮更节能

产品亮点

节约能耗

所有飞利浦节能灯均可让您在开灯的那一刻起就开始节能。在其整个使用寿命期间，它们使用的电量更少，为您节省更多电费。节能的级别因每个灯泡型号和技术而异。

可靠的品质

飞利浦信守灯泡性能的承诺。您可以信赖飞利浦包装盒上对亮度、使用寿命和白炽灯泡瓦数当量的描述。

超凡亮度

光线越亮意味着耗能越多，光明也是有代价的。飞利浦节能灯泡为您带来更多光亮，却无需更多能耗。

规格

特征

- 外形: 棒型
- 可调光: 否
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 技术: 紧凑型荧光灯 (CFLi)
- 灯座: 中等灯座
- 灯具外形代码: E27

灯泡尺寸

- 直径: 49 mm
- 高度: 143 cm
- 宽度: 49 cm
- 宽度: 1.9291338582677167 in
- 高度: 5.62992125984252 in

耐用性

- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 10 年
- 亮度维持率: 0.85@2kh
- 标称使用寿命: 10,000 小时
- 开关次数: 10,000

灯光特征

- 应用: 普通灯
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 光色类别: 冷白光
- 标称光通量: 1060 lm
- 启动时间: 0.3 s
- 启动时间（达到 60% 亮度）: 40-60

灯具安装

- 外形: 棒型

其他特征

- 灯具电流: 130 mA

功耗

- 能效标识: 3
- 功率系数: 0.55
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 18 W
- 瓦数当量: 75 W

额定值

- 额定使用寿命: 10,000 小时
- 光通量: 1060 lm
- 额定功率: 18 W

技术规格

- 高功率系数: 0.55
- 灯座: E27
- 灯具数量: 1
- 频率: 50 Hz
- 灯具寿命: 10,000 小时
- 外形: U 形

特征

- 外形: 棒型
- 直径: 49 mm
- 应用: 普通灯
- 外形: 棒型
- EAN/UPC - 产品: 6947939113743
- 高度: 143 cm
- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 10 年
- 灯具电流: 130 mA
- 净重: 0.260 kg
- 能效标识: 3
- 额定使用寿命: 10,000 小时
- 亮度维持率: 0.85@2kh
- 毛重: 0.438 kg
- 光通量: 1060 lm
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 宽度: 49 cm
- 显色指数 (CRI): 80
- 高度: 7.700 cm
- 插座: E27
- 开关次数: 10,000
- 色温: 6500 K
- 长度: 16.300 cm
- 功率系数: 0.55
- 额定功率: 18 W
- 技术: 紧凑型荧光灯 (CFLi)
- 宽度: 1.9291338582677167 in
- 光色类别: 冷白光
- 宽度: 26.600 cm
- 电压: 220-240 V
- 高度: 5.62992125984252 in
- 标称光通量: 1060 lm
- 瓦数: 18 W
- 灯座: 中等灯座
- 启动时间: 0.3 s
- 瓦数当量: 75 W
- 灯具外形代码: E27
- 启动时间 (达到 60% 亮度) : 40-60
- 高功率系数: 0.55
- 灯座: E27
- 灯具数量: 1
- 频率: 50 Hz
- 灯具寿命: 10,000 小时
- 外形: U 形



发行日期: 2022-05-12
版本: 0.399

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com