

PHILIPS

灯泡

LED

3 瓦 (25 瓦)

E27 灯头

白色

6947939144570



暖白光，对照明质量无影响

飞利浦 LED 灯泡散发迷人的冷白光，具有超长的使用寿命，可立即为您带来显著的节能效果。这款灯泡的设计纯粹而优雅，是昏暗传统灯泡的理想替换之选。

节能

- 灯具的能耗得到降低

营造温馨氛围

- 满足日常使用的简单 LED

不仅仅局限于照明的灯具

- 即时开启

产品亮点

节能
满足日常使用的简单 LED



飞利浦日常 LED 灯泡是满足您基本照明需求的绝佳选择。它为您提供迷人的灯光效果和可靠的 LED 性能，同时还兼具实惠的价格。

即时开启

规格

特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂

灯泡尺寸

- 高度: 10.4 cm
- 宽度: 5.8 cm

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 8 年
- 亮度维持率: 0.7
- 标称使用寿命: 8,000 小时
- 开关次数: 50,000

灯光特征

- 光束角度: 130 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 3000 K
- 光色类别: 白色
- 标称光通量: 250 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度): 即亮

其他特征

- 电流: 30 mA

功耗

- 功率系数: >0.4
- 电压: 220-240 V
- 额定功率: 3 W
- 瓦数相当于白炽灯: 25 W

产品尺寸和重量

- 长度: 10.4 cm

额定值

- 额定光束角: 130 °
- 使用寿命: 8,000 小时
- 光通量: 250 lm
- 额定功率: 3 W

技术规格

- 频率: 50-60 Hz



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.433

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com