

PHILIPS

线形灯管

LED

16 瓦至 36 瓦

G13

冷白光

6947939158966



舒适护眼型灯具

劣质灯光会造成眼睛疲劳。因此选择适合您的家居环境的灯具尤为重要。飞利浦 LED 灯符合严苛的测试标准，确保满足我们的 Eyecomfort 要求。

规格

特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 双端灯管
- 插座: G13
- 技术: LED

灯泡尺寸

- 高度: 121.23 cm
- 重量: 0.2 kg
- 宽度: 2.78 cm

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关次数: 50,000

灯光特征

- 颜色一致性: 7SDCM
- 显色指数 (CRI): 73
- 色温: 6500 K
- 光色类别: 冷白光
- 标称光通量: 1600 lm
- 启动时间 (达到 60% 亮度): 即亮

其他

- 舒视光: 是

其他特征

- 灯具电流: 130 mA
- 效能: 100 lm/W

包装信息

- EAN: 6947939158966
- EOC: 694793915896600
- 产品名称: Ecofit LEDtube 1200mm
16W 765 T8 CN ON

功耗

- 功率系数: >0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 16 W
- 瓦数当量: 36 W
- 能效标识 (EEL): A+

产品尺寸和重量

- 长度: 120 cm

额定值

- 额定光束角: 120 °
- 额定使用寿命: 15,000 小时
- 光通量: 1600 lm
- 额定功率: 16 W

技术规格

- 频率: 50 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939158966
- 净重: 0.210 kg
- 毛重: 0.290 kg
- 高度: 12.700 cm
- 长度: 3.000 cm
- 宽度: 3.000 cm
- 材料编号 (12NC): 929001184609



发行日期: 2021-06-03
版本: 0.372

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com