

PHILIPS

紧凑型荧光 U 型灯泡

Essential

23 瓦

E27

冷白光

220 至 240 伏

6947939159727



低成本，超节能

飞利浦 Essential 节能灯泡可提供即时照明，令色彩更加绚丽明艳。小巧的设计使该低功耗 U 型灯泡非常适合紧凑型灯具。

规格

特征

- 可调光: 否
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 技术: 紧凑型荧光灯 (CFLi)
- 灯座: 中等灯座
- 灯具外形代码: E27

灯泡尺寸

- 直径: 49 mm
- 高度: 160 cm
- 宽度: 49 cm
- 宽度: 1.9291338582677167 in
- 高度: 6.299212598425197 in

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 10 年
- 亮度维持率: 0.85@2kh
- 标称使用寿命: 10,000 小时
- 开关次数: 10,000

灯光特征

- 应用: 普通灯
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 光色类别: 冷白光
- 标称光通量: 1335 lm
- 启动时间: 0.3 s
- 启动时间 (达到 60% 亮度) : 40-60

灯具安装

- 外形: 棒型

其他特征

- 灯具电流: 165 mA

功耗

- 能效标识: 3
- 功率系数: 0.55
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 23 W
- 瓦数当量: 75 W

额定值

- 额定使用寿命: 10,000 小时
- 光通量: 1335 lm
- 额定功率: 23 W

技术规格

- 高功率系数: 0.55
- 灯座: E27
- 灯具数量: 1
- 灯具寿命: 10,000 小时
- 外形: U 形
- 频率: 50 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939159727
- 净重: 0.075 kg
- 毛重: 0.092 kg
- 高度: 16.500 cm
- 长度: 4.900 cm
- 宽度: 4.900 cm
- 材料编号 (12NC): 929689318414



发行日期: 2022-01-20
版本: 0.138

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com