

# PHILIPS

## 吸顶灯

实用

CL551

粉色



6947939164455



## 借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种灯光模式。

Philips LED 多功能吸顶灯时刻为您营造适宜氛围。只需轻点几个遥控器按键，即可灵活便捷地切换不同光照设置，尽享每一刻美好时光。

### 易于使用

- 轻松安装

### 照明效果

- 温馨舒适的照明效果

### 安全

- 专为儿童设计

### 超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯
- 易于清洗

### 调控

- 色温可调节 — 从暖白光到冷日光
- 可通过墙壁开关调节色温

# 产品亮点

## 轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

## 温馨舒适的照明效果

营造温暖舒适的氛围，帮助您休闲放松。

## 专为儿童设计

为孩子提供全方位安全保障，柔和舒适的光线让孩子在玩耍或做作业时不会感到眼部疲劳。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

## 易于清洗

材质光滑、易于清洁，全方位为您营造别具吸引力的家居环境。

## 色温可调节 — 从暖白光到冷日光

通过色温可调节功能，您可以根据心情或活动切换合适的灯光颜色。暖白色光适合放松休息，冷日光帮助您保持专注。

## 可通过墙壁开关调节色温

使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 粉色
- 材料: 金属/塑料

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

## 其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 类型: 吸顶灯

## 产品尺寸和重量

- 高度: 7.8 cm
- 长度: 48 cm
- 净重: 1.94 kg
- 宽度: 48 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 480 mm
- 光源亮度: 1800
- 光色: 4000/6500/2700
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 25.5
- IP 码: IP20
- 保护级别: I 类

## 包装尺寸和重量

- 净重: 0.500 kg
- 毛重: 1.940 kg
- 高度: 56.500 cm
- 长度: 54.500 cm
- 宽度: 13.500 cm
- 材料编号 (12NC): 929002058209



发行日期: 2021-06-03  
版本: 0.153

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)