

PHILIPS

吸顶灯

myLiving

CL801

金色

调光



6947939175055



弹指间，场景氛围随心变幻

Philips LED 多功能吸顶灯时刻为您营造适宜氛围。只需轻点几个遥控器按键，即可灵活便捷地切换不同灯光设置，尽享每一刻美好时光。

易于使用

- 高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能
- 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

超高品质

- EyeComfort - 舒适护眼灯

调控

- 可通过墙壁开关调节色温
- 4 种预设场景
- 60 分钟后自动关闭
- 方便控制亮度 线性调光功能（未附赠遥控器）

产品亮点

高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能

记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

当您使用遥控器关闭灯具时，会有 10 秒的延迟时间，以方便您离开房间。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。Philips LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

可通过墙壁开关调节色温

使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

4 种预设场景

多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

60 分钟后自动关闭

开启睡眠模式后，灯具将在 60 分钟后自动熄灭，无需再半夜起床关闭灯具。

方便控制亮度 线性调光功能（未附赠遥控器）

帮助您顺畅地在各级亮度之间进行切换，轻松营造理想氛围。

规格

设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 金属/塑料

其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 附赠遥控器: 否
- 中心装饰品: 是

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他条款

- 设计用于: 客厅和卧室

产品尺寸和重量

- 高度: 10.5 cm
- 长度: 50 cm
- 净重: 2.02 kg
- 宽度: 50 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 500 mm
- 光源亮度: 2100
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 亮度可调: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 附赠光源瓦数: 28
- IP 码: IP20
- 保护级别: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 2.020 kg
- 毛重: 3.820 kg
- 高度: 16.000 cm
- 长度: 56.000 cm
- 宽度: 56.000 cm
- 材料编号 (12NC): 915005777501



发行日期: 2020-10-12
版本: 0.135

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com