



PHILIPS

4404.029.06181
Last update: 20/01/10



本產品僅可安裝於室內。



本燈具的光源無法更換。如光源壽命耗盡，請更換全新的燈具。




X-連線：萬一線路受損，必須以同類型線路更換之。

A

連接方式一

把公頭插頭插入母頭插座，連接好後，再以同樣方式連接下一燈具

最大連接數：12pcs




B

連接方式二

按照要求用互聯軟線（本包裝不提供）連接燈具

最大連接數：12pcs




!

燈具避免在腐蝕性環境或者含有有害物質，例如硫化物，鹵化物，鄰苯二甲酸酯等環境中存儲和使用。

2


X =

4ft: 708mm
3ft: 529mm
2ft: 349mm
1ft: 193mm




1

OFF




3






4

Excl./不包含*

2 x 0,75mm²




PHILIPS



Excl./不包含*

919038810202
ZCH066 CCPA/TW
2 x 0,75mm²

1. 燈具應由有資格的電工安裝，接線要符合IEEE電氣標準或國家標準。
2. 如果燈殼或電線受損，切勿使用產品。
3. 此燈具使用于吸頂，牆壁和燈槽安裝。
4. 使用電壓請勿超過100-240V±10%
5. 請不要將高溫易燃物品放在燈具附近，以免引起火災或觸電。
6. 如發現異常或操作有任何問題，請務必先切斷電源，然後與經銷商聯系。
7. 本產品防護等級為IP20，不能防止進水，強烈建議安裝本產品前對使用環境的適應性進行檢查評估。一旦有進水，產品可能會發生電氣故障或安全事故，飛利浦/昕諾飛對此不承擔質保責任。
8. 對於用戶錯誤使用和產品的更改造成的問題，廠家概不負責。



BN022C LED16/840 L1200	1181mm/4ft
BN022C LED16/830 L1200	
BN022C LED16/865 L1200	
BN022C LED12/830 L900	881mm/3ft
BN022C LED12/865 L900	
BN022C LED12/840 L900	
BN022C LED8/865 L600	581mm/2ft
BN022C LED8/830 L600	
BN022C LED8/840 L600	
BN022C LED4/865 L300	321mm/1ft
BN022C LED4/830 L300	
BN022C LED4/840 L300	

*本產品不含電源線/串接線，請另外加購

制造商：
昕諾飛燈具（上海）有限公司
上海市嘉定區馬陸鎮滙宜公路
1805號6幢二層
郵編：201801
電話：(8621) 5389 8000

委製/進口商：
台灣昕諾飛股份有限公司
地址：台北市南港區園區街3-1號15樓之一
服務專線：0800-808-268