PHILIPS

桌灯

72007 酷恒

铅灰色

LED

72007/09/C3



可靠的桌面照明

选用高度灵活的 Philips LED 台灯，探索无限可能。您可以调节至完美的光线角度，或者调整距离办公桌的高度和距离。这款台灯用心为您提供出色的照明体验。

易于使用

- 可折叠灯臂

照明效果

- 光线明亮，分布均匀

调控

- 4 级调光

产品亮点

可折叠灯臂
以出色的流畅度和准确度选择所需角度

光线明亮，分布均匀
确保光线均匀分布在书桌周围。

4 级调光
有四种亮度级别可供选择，以适合不同心情和活动。

规格

设计和外观
- 颜色: 铅灰色
- 材料: 铝制

随附其他功能/附件
- FFP - 简易包装: 是

其他
- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒视光: 否

功耗
- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量
- 高度: 43.5 cm
- 长度: 15.6 cm
- 净重: 1.450 kg
- 宽度: 29 cm

服务
- 保修: 1 年

技术规格
- 光源亮度: 430 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: -
- 更换灯泡的最大瓦数: 5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量
- EAN/UPC - 产品: 6947830433421
- 净重: 1.450 kg
- 毛重: 1.900 kg
- 高度: 456.000 mm
- 长度: 71.000 mm
- 宽度: 171.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005404001

发行日期: 2023-11-10
版本: 0.258

Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证， 也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约， 也不构成任何报价或合同的一部分， 除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com