

PHILIPS

桌灯

72016 酷恒 ess

银色

LED

72016/14/C3



可靠的桌面照明

选用高度灵活的 Philips LED 台灯，探索无限可能。您可以调节至完美的光线角度，或者调整距离办公桌的高度和距离。这款台灯用心为您提供出色的照明体验。

高品质的 LED 芯片

- LED 技术

特色

- 支持 USB 充电

易于使用

- 可折叠灯臂

照明效果

- 光线明亮，分布均匀

产品亮点

LED 技术

LED 产品散热量低，使其低温可触，可安全持握。

支持 USB 充电

Philips 便携魔灯可在任何兼容 USB 端口的设备（例如，笔记本电脑或电视）上充电。随附 USB 数据线。

可折叠灯臂

以出色的流畅度和准确度选择所需角度

光线明亮，分布均匀

确保光线均匀分布在书桌周围。

规格

设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 铝制

随附其他功能/附件

- FFP - 简易包装: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒适光: 否

功耗

- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量

- 高度: 43.5 cm
- 长度: 15.6 cm
- 净重: 1.450 kg
- 宽度: 29 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 350 lm
- 主电源: 5 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 附赠光源瓦数: 4.5 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 4.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: III - 安全的超低电压
- 光源可更换: 否



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.258

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com