

# PHILIPS

Go 可攜式燈具 (最新型號)

Hue 全彩情境系列

整合式 LED 和電池

透過應用程式的藍牙控制

使用應用程式或語音控制\*

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



76020/31/J6



## 隨時隨地點亮生活

可攜式 Hue Go 讓智慧燈具如影隨形。從增添一抹色彩點綴到營造情調的明亮焦點，Hue Go 都能提供完美氣氛。可當成獨立燈具使用，或使用 Hue 橋接器加入您的智慧照明設備。

### 無限可能

- 體驗影音內容與智慧型燈具的同步效果
- 產品上的控制按鈕
- 真正的可攜式智慧情境燈
- 動態、自然的照明效果

### 輕鬆實現智慧照明

- 透過 Hue 藍牙 App，最多可控制 10 盞燈具
- 可語音控制燈光\*
- 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
- 從日出到日落，打造每個時刻專屬於您的氛圍
- 搭配日常生活所需的完美照明調配
- 使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗

### 更換零件

- 本產品有更換零件

# 規格

**將電影、電視節目、音樂和遊戲與智慧型燈具進行同步**



使用 Hue Sync App 和 Hue 橋接器，將娛樂體驗帶到新境界。只要打開您的電影、音樂或遊戲，環繞在您四周的 Philips Hue 照明裝置就會隨著節奏變化燈光顏色。

**產品上的控制鍵**



使用 Hue Go 背面的按鈕，來直接變更照明設定。輕按按鈕可讓您切換不同的照明場景，或使用預設的光配方，包括特別設計的四款日常作息場景「閱讀」、「放鬆休息」、「專注精神」和「活力充沛」。

**真正的可攜式智慧燈具**




Hue Go 可攜式情境燈內建充電電池，可伴您上山下海。旅行時將這盞燈帶出門，當成浪漫晚餐的明亮焦點，或帶到室外為夏日派對增添氣氛。享受 2.5 小時的出色照明，或長達 18 小時的舒適燭光效果。

**動態、自然的照明效果**



用生動的燈光讓特殊時刻的氣氛更上一層樓。使用像是舒適燭光 (Cozy Candle)、週日咖啡 (Sunday Coffee)、靜思冥想 (Meditation)、魔法森林 (Enchanted Forest) 和夜之奇遇 (Night Adventure) 等動態光效營造任何情境的絕佳氛圍。

**透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具**



透過 Hue 藍牙 App，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

**可語音控制燈光\***



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明裝置或是單一燈具。

**透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗**



使用超過 1600 萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。

**從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍**



提供不同顏色豐富您的照明體驗。可調節亮度將明亮光線變換為較柔和的夜燈，按照日常需求客製最完美的色彩和亮度。

**搭配日常生活所需的完美照明調配**



善用專為日常生活所設計的四組預設光配方，讓您的一天過得更輕鬆自在：「活力充沛」、「專注精神」、「閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。

## 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售), 享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使

用 Hue 橋接器後, 您可以享用多達 50 盞智慧型燈具, 控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息, 加添人體感應器和調光遙控器等配件, 不僅能自動化整個智慧家庭照明, 即使您出門在外也能控制燈光。

## 本產品有更換零件



正在尋找本產品的更換零件嗎? 尋找替換電源轉接頭、安裝座等, 為您的燈具注入新的活力。

# 焦點

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 合成纖維

## 隨附額外功能/配件

- 內附電池: 是
- 變色 (LED): 是
- 漫射光效: 是
- 可調式: 是
- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是
- 電源開關設在燈具上: 是
- 製造情境光的完美選擇: 是
- 可攜式: 是
- 隨附電源變壓器: 是
- 隨附高功率 LED 燈: 是
- ZigBee Light Link: 是

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): >80

## 其他

- 特殊設計: 客廳與臥室, 家庭、辦公室與書房
- 風格: 個性亮彩
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.625 kg
- 高度: 7.9 cm
- 長度: 15 cm
- 寬度: 15 cm

## 服務

- 保固: 2 年

## 技術規格

- 流明輸出 (4000K): 530 lm
- 使用壽命達: 20,000 h
- 使用時間: 20,000 h
- 光源相當於傳統燈泡: : 43 W
- 燈具總流明輸出: 520 lm
- 光色: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- 主電源: 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 6 W
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: III - 安全超低電壓
- 光源可替換性: 不可自行更換的 LED 光源
- 控制齒輪的可替換性: 控制器可由終端使用者自行更換
- 流明輸出 (2700K): 370 lm

## 支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696174036
- 淨重: 0.9 kg
- 淨重: 1.15 kg
- 高度: 100 mm
- 長度: 219 mm
- 寬度: 209 mm
- 材質編號 (12NC): 915005822401



發行日期: 2024-02-04  
版本: 0.131

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)