

PHILIPS

Лампа накаливания

Рефлекторная лампа
накаливания

40 Вт

Матовый

Цоколь E27

871150004360378



Цветная лампа – рефлектор из прессованного стекла

Цветной рефлектор PAR предназначен для праздничного освещения, а также для использования в ресторанах, танцевальных залах, на дискотеках, светозвуковых представлениях и для подсветки фонтанов. Водонепроницаемая конструкция из прессованного стекла отлично подходит для установки внутри помещений и на улице.

Не подходит для общего бытового освещения

- Для декоративного цветного освещения

Великолепные цвета

- Превосходное покрытие

Можно использовать как в помещении, так и на улице

- Цветное покрытие, устойчивость к атмосферным воздействиям

Особенности

Для декоративного цветного освещения
 Богатые насыщенные цвета для
 максимального уюта

Превосходное покрытие
Цветное покрытие, устойчивость к
атмосферным воздействиям

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Розетка: E27

Размеры лампы

- Высота: 104,5 мм
- Ширина: 63 мм

Срок службы

- Номинальный срок службы: 1 000 часов

Световые характеристики

- Применение: Акцентное освещение

Подходит для светильников

- форма: NR63
- напряжение: 230

Энергопотребление

- Мощность в ваттах: 40 В

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8711500043603
- Масса нетто: 25,970 g
- Масса брутто: 38,170 g
- Высота: 10,500 см
- Длина: 6,200 см
- Ширина: 6,200 см
- Номер материала (12NC): 926000006213



Дата выпуска: 2023-11-10
 Версия: 0.467

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com