

PHILIPS

Лампа накаливания

Рефлекторная лампа
накаливания

60 Вт

Матовый

Цоколь E27

871150004366578



Цветная лампа – рефлектор из прессованного стекла

Цветной рефлектор PAR предназначен для праздничного освещения, а также для использования в ресторанах, танцевальных залах, на дискотеках, светозвуковых представлениях и для подсветки фонтанов. Водонепроницаемая конструкция из прессованного стекла отлично подходит для установки внутри помещений и на улице.

Не подходит для общего бытового освещения

- Для декоративного цветного освещения

Великолепные цвета

- Превосходное покрытие

Можно использовать как в помещении, так и на улице

- Цветное покрытие, устойчивость к атмосферным воздействиям

Особенности

Для декоративного цветного освещения
 Богатые насыщенные цвета для
 максимального уюта

Превосходное покрытие
Цветное покрытие, устойчивость к
атмосферным воздействиям

Технические характеристики

характеристики лампы

- Регулировка яркости: Да
- Розетка: E27

размеры лампы

- высота: 104,5 мм
- ширина: 63 мм

срок службы

- Номинальный срок службы: 1 000 часов

световые характеристики

- Применение: Акцентное освещение

Подходит для светильников

- форма: NR63
- напряжение: 230

потребляемая мощность

- мощность в ваттах: 60 В

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8711500043665
- Масса нетто: 25,970 g
- Масса брутто: 38,170 g
- Высота: 10,500 см
- Длина: 6,200 см
- ширина: 6,200 см
- Номер материала (12NC): 926000005918



Дата выпуска: 2020-10-12
 Версия: 0.495

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com