

PHILIPS

Лампа накаливания

Рефлекторная лампа
накаливания

75 Вт

Матовый

Цоколь E27

871150006401178



Цветная лампа – рефлектор из прессованного стекла

Цветной рефлектор PAR предназначен для праздничного освещения, а также для использования в ресторанах, танцевальных залах, на дискотеках, светозвуковых представлениях и для подсветки фонтанов. Водонепроницаемая конструкция из прессованного стекла отлично подходит для установки внутри помещений и на улице.

Не подходит для общего бытового освещения

- Для декоративного цветного освещения

Великолепные цвета

- Превосходное покрытие

Можно использовать как в помещении, так и на улице

- Цветное покрытие, устойчивость к атмосферным воздействиям

Особенности

Для декоративного цветного освещения
Богатые насыщенные цвета для максимального уюта

Превосходное покрытие
Цветное покрытие, устойчивость к атмосферным воздействиям

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Розетка: E27

Размеры лампы

- Высота: 116 мм
- Ширина: 80 мм

Срок службы

- Номинальный срок службы: 1 000 часов

Световые характеристики

- Применение: Акцентное освещение

Подходит для светильников

- форма: NR80
- напряжение: 230

Энергопотребление

- Мощность в ваттах: 75 В



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.489

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com