

PHILIPS

Рефлекторная
лампа накаливания

Рефлекторная лампа
накаливания

120 Вт

Цоколь E27

Прозрачный

8711500380739



Мощная лампа- рефлектор

Эта лампа-рефлектор Philips из прессованного стекла предназначена для работы в более сложных условиях по сравнению с лампами-рефлекторами с дутыми колбами. Подходит для внутреннего и наружного освещения. В наличии модели с узким (лампы акцентного освещения) и широким (лампы рассеянного освещения) углом освещения.

Специальное освещение

- Специальное назначение

Особенности

Специальное назначение



Лампы накаливания Philips специального назначения имеют особую сферу применения. Лампы для общего домашнего освещения представлены в линейке галогеновых, энергосберегающих и светодиодных ламп Philips.

Технические характеристики

Характеристики

- форма: рефлектор
- С регулировкой яркости: Да
- Розетка: E27

Размеры лампы

- Высота: 137 мм
- Ширина: 123 мм

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 2 года
- Номинальный срок службы: 2 000 часов

Световые характеристики

- Применение: Акцентное освещение
- ширина светового пучка: 10 °

Энергопотребление

- напряжение: 24 Вт
- Мощность в ваттах: 120 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): C

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8711500380739
- Масса нетто: 319,000 g
- Масса брутто: 356,400 g
- Высота: 14,100 см
- Длина: 11,100 см
- Ширина: 11,100 см
- Номер материала (12NC): 923810020511



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.448

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com