

# PHILIPS

Đèn tiết kiệm năng lượng  
cho đèn dạng thanh

Đèn Essential

18 W (100 W)

E27

Ánh sáng trắng ấm

871829122332000



## Giá trị tốt nhất cho đồng tiền đã bỏ ra

Đèn tiết kiệm năng lượng Philips Essential mang đến giá trị cao cho đồng tiền đã bỏ ra. Hiện thực hóa khả năng tiết kiệm năng lượng cao so với bóng đèn GLS với những sản phẩm thay thế tin cậy và giá cả phải chăng này.

### Sự lựa chọn bền vững

- Tiết kiệm năng lượng với các sản phẩm bền vững
- Giảm hóa đơn tiền điện và khí thải cacbon (CO<sub>2</sub>)

### Biểu tượng của sự tin cậy

- Bạn có thể tin tưởng vào những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips

# Những nét chính

## Tiết kiệm năng lượng

Tất cả loại đèn tiết kiệm năng lượng của Philips đều tiết kiệm năng lượng từ thời điểm bạn bật công tắc. Trong suốt vòng đời của chúng, những loại đèn Philips này dùng ít kW hơn, giúp giảm hóa đơn tiền điện. Mức tiết kiệm năng lượng thay đổi khác nhau tùy theo dạng bóng đèn và công nghệ.

## Khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Đèn tiết kiệm năng lượng của Philips làm giảm lượng sử dụng năng lượng tại nhà của bạn, giúp giảm hóa đơn tiền điện và ít khí thải cacbon (CO<sub>2</sub>) hơn từ nhà cung cấp năng lượng của bạn.

## Chất lượng đáng tin cậy

Philips giữ lời hứa của mình về hiệu quả tiết kiệm năng lượng của đèn. Bạn có thể tin những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips về độ sáng, tuổi thọ và những đặc tính tương đương về điện năng, tính bằng oát, đối với đèn sợi đốt.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: Đèn tiết kiệm năng lượng

## Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 4 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 0.85
- Tuổi thọ danh định: 8.000 h

## Đặc điểm chiếu sáng

- Ứng dụng: Ánh sáng để chịu
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 81
- Nhiệt độ màu: 2700 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng trắng ấm
- Quang thông danh định: 1100 lm

## Mức tiêu thụ điện

- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 18 W
- Công suất tương đương: 100 W

## Thông số kỹ thuật

- Hệ số công suất cao: No
- Tần số: 50-60 Hz
- Hình dạng: Dạng thanh

## Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718291223320
- Khối lượng tịnh: 0,07 kg
- Tổng trọng lượng: 0,08 kg
- Chiều cao: 14,6 cm
- Chiều dài: 5 cm
- Chiều rộng: 5 cm
- Số vật liệu (12NC): 929689318107



Ngày phát hành:  
2024-02-04  
Phiên bản: 0.508

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.