

PHILIPS

Lampă de plafon

Essentials

MOIRE 4000 K 1 ELEMENT, 10 W

Alb

8718696154403



Lumină LED de înaltă calitate proiectată să dureze timp de mulți ani

Lămpile de plafon Philips Essential cu LED vă luminează încăperea cu o lumină delicată și uniformă, cu ajutorul tehnologiei LED de lungă durată și eficiente din punct de vedere energetic. Perfecte pentru iluminarea unei mari varietăți de spații, precum balcoane, bucătării, spălătorii și băi

Ușor de experimentat

- Instalare simplă

Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

Siguranță

- Fără radiații UV dăunătoare

Calitate premium

- Ușor de curățat

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Repere

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Distribuție uniformă a luminii

Proiectați lumina în încăpere în mod uniform.

Fără radiații UV dăunătoare

Produsul este conceput pentru a elimina orice radiații UV dăunătoare.

Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuinței dvs. să fie atractivă întotdeauna, de la podea până la plafon.

Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional
- Stil: Contemporan
- Tip: Lampă de plafon
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 7 cm
- Lungime: 26,4 cm
- Greutate netă: 0,298 kg
- Lățime: 26,4 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 264 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 850
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 10
- Putere maximă a becului de înlocuire: 10 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: I - împământat

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696154403
- Greutate netă: 0,260 kg
- Greutate brută: 1,610 kg
- Înălțime: 70,000 mm
- Lungime: 264,000 mm
- Lățime: 264,000 mm
- Număr material (12NC): 915005303401



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.89

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com