

# PHILIPS

## Downlight

Funcional

MARCASITE

White



8718696163771



## Iluminación esencial para el hogar

el downlight LED de Philips Marcasite es una estilizada obra maestra para techos de baja altura que aporta la elegancia de una luz tenue, acentuando perfectamente el ambiente en los lugares estratégicos de la casa. Confiere una sensación minimalista a una iluminación de nivel superior.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo

### Diseñado para el salón y el dormitorio

- Crea una atmósfera acogedora y elegante

### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

# Destacados

## Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

## Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

## Crea una atmósfera elegante

Esta luz ha sido diseñada pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarla sin esfuerzo en tu decoración interior y crear ambiente en cualquier zona de tu hogar como siempre has deseado.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal/plástico

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de spot ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

## Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco empotrable
- Comodidad para la vista: Sí

## Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética: A+

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 20 cm
- Anchura reducida: 20 cm
- Altura: 2,7 cm
- Longitud: 21 cm
- Peso neto: 0,357 kg
- Distancia empotrada: 5,5 cm
- Anchura: 21 cm

## Servicio

- Garantía: 5 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 133 W
- Diámetro: 210 mm
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2100
- Tecnología de la bombilla: LED, 240 V
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240
- Lámpara regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Número de bombillas: 1
- Potencia de la bombilla incluida: 21
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 21 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

8718696163771

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8718696163771
- Peso neto: 0,357 kg
- Peso bruto: 0,438 kg
- Altura: 217,000 mm
- Longitud: 35,000 mm
- Anchura: 215,000 mm
- Número de material (12NC):  
915005508601



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.39

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)