

PHILIPS

Downlight

Funktsionaalne

MARCASITE

Valge



8718696163771



Põhivalgusti eredale kodule

Philips Marcasite LED-allavalgus on õhuke meistriteos madalatele lagedele, mis pakub elegantset pehmet valgust ja on suurepärase kodu strateegilistes kohtades õhustiku loomiseks. Viige minimalistlik tunnetus kauni valgusega uuele tasemele.

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Looge stiilne ja sõbralik õhkkond

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Energiasääst



See Philipsi lamp on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, et säästaksite nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Looge stiilne õhkkond

Selle valgusti loomisel on arvesse võetud uusimaid eelistusi, trende ja elustiile. Ikka selleks, et valgusti sobiks hõlpsasti teie interjööri ja looks koduse meeleolu – nii nagu olete alati soovinud.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Stiliseerige: Funktsionaalne
- Tüüp: Süvik-kohtvalgusti
- EyeComfort: Jah

Võimsustarve

- Energiatõhususe märgis: A+

Toote mõõtmed ja kaal

- Väljalõike pikkus: 20 cm
- Väljalõike laius: 20 cm
- Kõrgus: 2,7 cm
- Pikkus: 21 cm
- Kaal pakendita: 0,357 kg
- Kaugus õõnsuses: 5,5 cm
- Laius: 21 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 133 W
- Läbimõõt: 210 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 2100
- Valgusallika tehnoloogia: LED, 240 V
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220-240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Valgusallikate arv: 1
- Komplekti kuulub elektrilamp: 21
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 21 W
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696163771
- Kaal pakendita: 0,357 kg
- Brutokaal: 0,438 kg
- Kõrgus: 217,000 mm
- Pikkus: 35,000 mm
- Laius: 215,000 mm
- Materjali number (12NC): 915005508601



Väljalaske kuupäev:
2020-10-14
Versioon: 0.39

© 2020 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com