

PHILIPS

Stropna žarulja s
usmjerenim svjetlom

Funkcionalan

MARCASITE

Bijela



8718696163771



Osnovna rasvjeta za svijetao dom

Marcasite LED stropna svjetiljka tvrtke Philips je tanko remek-djelo za niske stropove, pruža eleganciju mekog svjetla i savršena je za naglašavanje atmosfere na strateškim mjestima unutar doma. Dovedite minimalistički dojam na novu razinu pomoću prekrasnog osvjetljenja.

Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Stvorite elegantnu atmosferu dobrodošlice

Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

Istaknute znač.

Ušteda energije



Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

Stvorite elegantnu atmosferu

Ovo je rasvjetno tijelo dizajnirano u skladu sa suvremenim ukusima, trendovima i stilovima te se neprimjetno uklapa u interijer, definirajući željeni ugodaj za svako područje doma.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: bijelo
- Materijal: metal/plastika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Indeks uzvratne boje (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalan
- Stil: Funkcionalan
- Vrsta: Uvučeno reflektorsko svjetlo
- Ugodno za oči: Da

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti: A+

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina proreza: 20 cm
- Širina proreza: 20 cm
- Visina: 2,7 cm
- Dužina: 21 cm
- Neto težina: 0,357 kg
- Uvučeni dio: 5,5 cm
- Širina: 21 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 133 W
- Promjer: 210 mm
- Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela: 2100
- Tehnologija žarulje: LED, 240 V
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 21
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 21 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696163771
- Neto težina: 0,357 kg
- Bruto težina: 0,438 kg
- Visina: 217,000 mm
- Dužina: 35,000 mm
- Širina: 215,000 mm
- Broj materijala: (12 NC): 915005508601



Datum izdavanja:
2020-10-14
Verzija: 0.39

© 2020 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com