

PHILIPS

Mélyszugárzó

Funkcionális

MARCASITE

White



8718696163771



Alapvető megoldás a világos otthonért.

A Philips Marcasite LED-es mennyezeti lámpa egy karcsú remekmű, amely ideális az alacsony mennyezetű helyiségekbe. Lágy fényével eleganciát kölcsönöz a lakótérnek, és a lakás fontos pontjain elhelyezve kiváló hangulatot teremt. Gyönyörű fényével új távlatokat nyit a minimalista stílus számára.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Teremtsen stílusos hangulatot

Ez a lámpa követi az aktuális ízlést, trendeket és életstílust, gond nélkül beleolvad a dekorációba, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmódott.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: fém/műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Funkcionális
- Stílus: Funkcionális
- Típus: Süllyesztett szpotlámpa
- EyeComfort: Igen

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke: A+

A termék méretei és tömege

- Kivágás hossza: 20 cm
- Kivágás szélessége: 20 cm
- Magasság: 2,7 cm
- Hosszúság: 21 cm
- Nettó tömeg: 0,357 kg
- Süllyesztett távolság: 5,5 cm
- Szélesség: 21 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 133 W
- Átmérő: 210 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2100
- Fényforrás típusa: LED, 240 V
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 21
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 21 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: Class II

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696163771
- Nettó tömeg: 0,357 kg
- Bruttó tömeg: 0,438 kg
- Magasság: 217,000 mm
- Hosszúság: 35,000 mm
- Szélesség: 215,000 mm
- Anyagszám (12NC): 915005508601



Kiadás dátuma:
2020-10-14
Verzió: 0.39

© 2020 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com