

PHILIPS

Downlight

Funzionale

MARCASITE

Bianco



8718696163771



Luce essenziale per una casa luminosa

Il faretto LED Marcasite Philips è un sottile capolavoro per i soffitti bassi, offrendo un'elegante luce soffusa e accentua l'atmosfera in punti strategici della casa. Dona un tocco minimal con una luce meravigliosa.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Crea un'atmosfera elegante e accogliente

Durata

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

In evidenza

Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

Crea un'atmosfera elegante

Questa luce è stata progettata in base ai gusti, alle tendenze e agli stili più recenti per integrarsi alla perfezione nell'arredamento e definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: white
- Materiale: Metallo/Plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale
- Style: Funzionale
- Tipo: Spot da incasso
- EyeComfort: Sì

Consumo energetico

- Etichetta di efficienza energetica: A+

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza incasso: 20 cm
- Larghezza incasso: 20 cm
- Altezza: 2,7 cm
- Lunghezza: 21 cm
- Peso netto: 0,357 kg
- Distanza incasso: 5,5 cm
- Larghezza: 21 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 133 W
- Diametro: 210 mm
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 2100
- Tecnologia lampadina: LED, 240 V
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Numero di lampadine: 1
- Watt lampadina inclusa: 21
- Watt massimi lampadina sostitutiva 2: 21 W
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696163771
- Peso netto: 0,357 kg
- Peso lordo: 0,438 kg
- Altezza: 217,000 mm
- Lunghezza: 35,000 mm
- Larghezza: 215,000 mm
- Numero del materiale (12NC): 915005508601



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.39

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com