

# PHILIPS

„Downlight“

Praktiškas

„MARCASITE“

Balta



8718696163771



## Ryškiems namams būtinamas apšvietimas

„Philips Marcasite“ įmontuotasis šviesos diodų šviestuvas – tai plonas neaukštoms luboms pritaikytas meno kūrinys, elegantiškai skleidžiantis švelnią šviesą ir puikiai akcentuojantis aplinkos jaukumą strateginėse namų vietose. Naujas minimalizmo lygis su dailiu apšvietimu.

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas

### Sukurta jūsų svetainei ar miegamajam

- Sukurkite stilingą ir patrauklią atmosferą

### Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

# Ypatybės

## Energijos taupymas



Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lempuotėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

## Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

## Sukurkite stilingą atmosferą

Šiame šviestuve dera modernumas ir naujausios tendencijos, todėl jis be vargo prisitaikys prie jūsų interjero bei sukurs jaukią aplinką.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempuotės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas
- Stilius: Praktiškas
- Tipas: Įleidžiamasis taškinis šviestuvas
- EyeComfort: Taip

## Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė: A+

## Gaminio matmenys ir svoris

- Mažesnis ilgis: 20 cm
- Mažesnis plotis: 20 cm
- Aukštis: 2,7 cm
- Ilgis: 21 cm
- Grynas svoris: 0,357 kg
- Įleidimo gylis: 5,5 cm
- Plotis: 21 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lempuotę, kurios galia: 133 W
- Skersmuo: 210 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 2100
- Lemputės technologija: LED, 240 V
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lempuotės galia vatais: 21
- Pakaitinės lempuotės maksimali galia vatais: 21 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696163771
- Grynas svoris: 0,357 kg
- Grynasis svoris: 0,438 kg
- Aukštis: 217,000 mm
- Ilgis: 35,000 mm
- Plotis: 215,000 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005508601



Išleidimo data: 2023-11-09  
Versija: 0.39

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)