

PHILIPS

Griestu lampa

Funkcionāls

MARCASITE

Balts



8718696163771



Būtisks apgaismojums spožam mājoklim

Philips Marcasite LED griestu gaismeklis ir kā radīts zemiem griestiem, piešķirot eleganci maigā gaismā, un ir lieliski piemērots atmosfēras apgaismojuma akcentēšanai, kad tas ir stratēģiski izvietots jūsu mājoklī. Minimālisma sajūta jaunā līmenī ar šo brīnišķīgo gaismekli.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Radiet stilīgu un mājīgu atmosfēru

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Izceltie produkti

Energijas taupīšana



Šī Philips energoefektīvā lampa ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

Radiet stilīgu atmosfēru

Šis gaismeklis izstrādāts, vadoties pēc mūsdienīgas gaumes izjūtas, tendencēm un dzīvesstiliem, lai neuzkrītoši iederētos jūsu interjerā un radītu mājīgu atmosfēru, ko vienmēr esat vēlējies.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: metāla/plastmasa

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Centrālā daļa: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Funkcionāls
- Stils: Funkcionāls
- Tips: Nišas gaismeklis
- Acu komforts: Jā

Energijas patēriņš

- Energoefektivitātes marķējums: A+

Produkta izmēri un svars

- Izgriezuma garums: 20 cm
- Izgriezuma platums: 20 cm
- Augstums: 2,7 cm
- Garums: 21 cm
- Neto svars: 0,357 kg
- Nišas iegrime: 5,5 cm
- Platums: 21 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismas avots ekvivalents standarta spuldzei ar jaudu: 133 W
- Diametrs: 210 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 2100
- Spuldzes tehnoloģija: LED, 240 V
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Spuldžu skaits: 1
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 21
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 21 W
- IP kods: IP 20
- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696163771
- Neto svars: 0,357 kg
- Bruto svars: 0,438 kg
- Augstums: 217,000 mm
- Garums: 35,000 mm
- Platums: 215,000 mm
- Materiāla numurs (12NC): 915005508601



Izlaides datums:
2020-10-14
Versija: 0.39

© 2020 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com