

PHILIPS

Oprawa typu
downlight

Funkcjonalność

MARCASITE

White



8718696163771



Podstawowy produkt do oświetlenia domu

Oprawa LED Philips Marcasite typu downlight to małe arcydzieło pasujące do niskich sufitów. Dodaje elegancji dzięki łagodnemu światłu i jest idealna do tworzenia odpowiedniego nastroju w najważniejszych miejscach w domu. Osiągnij nowy poziom minimalistycznego kunsztu dzięki pięknemu oświetleniu.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Tworzenie wytwornego i przyjemnego nastroju

Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Zalety

Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Tworzenie wytwornego nastroju

Ta lampa została stworzona w oparciu o nowoczesne poczucie smaku, trendy i style życia. Doskonale wtapia się w wystrój wnętrza i pozwala stworzyć wymarzony, niepowtarzalny nastrój.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Tak

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalność
- Styl: Funkcjonalność
- Typ: Wbudowany reflektor punktowy
- EyeComfort: Tak

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej: A+

Wymiary i waga produktu

- Długość otworu: 20 cm
- Szerokość otworu: 20 cm
- Wysokość: 2,7 cm
- Długość: 21 cm
- Waga netto: 0,357 kg
- Odległość od wgłębienia: 5,5 cm
- Szerokość: 21 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 133 W
- Średnica: 210 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 2100
- Technologia źródła światła: LED, 240 V
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Liczba źródeł światła: 1
- Źródło światła w zestawie: 21
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 21 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696163771
- Waga netto: 0,357 kg
- Waga brutto: 0,438 kg
- Wysokość: 217,000 mm
- Długość: 35,000 mm
- Szerokość: 215,000 mm
- Numer seryjny (12NC): 915005508601



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.39

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com