

PHILIPS

Iluminação
descendente

Funcional

MARCASITE

Branco



8718696163771



Iluminação essencial para uma casa brilhante

A downlight LED Philips Marcasite é uma obra-prima elegante para tetos baixos, conferindo elegância numa luz suave e perfeita para acentuar o ambiente de locais estratégicos em casa. Leve a abordagem minimalista a um novo nível com uma luz maravilhosa.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Crie um ambiente elegante e acolhedor

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

Destaques

Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Crie um ambiente elegante

Esta iluminação foi concebida com base nas novas preferências e tendências e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente na sua decoração interior e definir o ambiente localizado que sempre desejou.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal/plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco encastrável
- EyeComfort: Sim

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A+

Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 20 cm
- Largura da cavidade: 20 cm
- Altura: 2,7 cm
- Comprimento: 21 cm
- Peso líquido: 0,357 kg
- Distância de encastramento: 5,5 cm
- Largura: 21 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 133 W
- Diâmetro: 210 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2100
- Tecnologia da lâmpada: LED, 240 V
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Número de lâmpadas: 1
- Potência da lâmpada incluída: 21
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 21 W
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

8718696163771

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696163771
- Peso líquido: 0,357 kg
- Peso bruto: 0,438 kg
- Altura: 217,000 mm
- Comprimento: 35,000 mm
- Largura: 215,000 mm
- Número de material (12NC): 915005508601



Data de publicação:
2020-10-14
Versão: 0.39

© 2020 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com