



Iluminação essencial para uma casa brilhante

A downlight LED Philips Marcasite é uma obra-prima elegante para tetos baixos, conferindo elegância numa luz suave e perfeita para acentuar o ambiente de locais estratégicos em casa. Leve a abordagem minimalista a um novo nível com uma luz maravilhosa.

Soluções de iluminação sustentáveis

Economizadora

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

· Crie um ambiente elegante e acolhedor

Duração

· Vida útil longa até 15.000 horas

Destaques

Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

Crie um ambiente elegante

Esta iluminação foi concebida com base nas novas preferências e tendências e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente na sua decoração interior e definir o ambiente localizado que sempre desejou.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Design e acabamento

- · Cor: branco
- Material: metal/plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- · Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Sim
- · Controlo remoto incluído: Não
- · Peça de centro: Sim

Características da luz

- · Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de restituição cromática (IRC):
 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- Estilo: Funcional
- · Tipo: Foco encastrável
- EyeComfort: Sim

Consumo de energia

· Etiqueta de eficiência energética: A+

Dimensões e peso do produto

- · Comprimento da cavidade: 20 cm
- · Largura da cavidade: 20 cm
- · Altura: 2.7 cm
- Comprimento: 21 cm
- · Peso líquido: 0,357 kg
- · Distância de encastramento: 5,5 cm
- · Largura: 21 cm

Assistência

• Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- · Vida útil até: 15.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 133 W
- · Diâmetro: 210 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2100
- · Tecnologia da lâmpada: LED, 240 V
- . Cor da luz: 4000
- · Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- · LED: Sim
- · LED incorporado: Sim
- · Número de lâmpadas: 1
- · Potência da lâmpada incluída: 21
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 21 W
- · Código IP: IP20
- · Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718696163771

Peso líquido: 0,357 kgPeso bruto: 0,438 kgAltura: 217,000 mm

• Comprimento: 35,000 mm

· Largura: 215,000 mm

 Número de material (12NC): 915005508601



Data de publicação: 2023-11-10 Versão: 0.39 © 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.