

PHILIPS

Corp de iluminat
orientat în jos

Funcional

MARCASITE

Alb



8718696163771



Iluminat esențial pentru o locuință luminoasă

Corpul de iluminat cu LED orientat în jos Philips Marcasite este o capodoperă subțire pentru plafoanele joase, oferind eleganță prin intermediul luminii delicate și fiind perfect pentru accentuarea ambianței în locuri strategice din interiorul locuinței. Duceți aspectul minimalist la nivelul următor cu ajutorul acestei lumini minunate.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Creează o atmosferă modernă și primitoare

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Repere

Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

Creați o atmosferă modernă

Această lampă este concepută pe baza celor mai recente gusturi, tendințe și stiluri de viață, pentru a se potrivi fără efort în decorul dvs. și pentru a defini ambianța localizată pe care v-ați dorit-o întotdeauna.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: metal/plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110°
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional
- Stil: Funcțional
- Tip: Spot încastrat
- EyeComfort: Da

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică: A+

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 20 cm
- Lățime de tăiere: 20 cm
- Înălțime: 2,7 cm
- Lungime: 21 cm
- Greutate netă: 0,357 kg
- Distanță de încastrare: 5,5 cm
- Lățime: 21 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 133 W
- Diametru: 210 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2100
- Tehnologie bec: LED, 240 V
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Număr de becuri: 1
- Puterea becului inclus: 21
- Putere maximă a becului de înlocuire: 21 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II

8718696163771

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696163771
 - Greutate netă: 0,357 kg
 - Greutate brută: 0,438 kg
 - Înălțime: 217,000 mm
- Lungime: 35,000 mm
 - Lățime: 215,000 mm
 - Număr material (12NC): 915005508601



Data apariției: 2020-10-14
Versiune: 0.39

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com