

PHILIPS

Stropné svetidlo

Funkčné osvetlenie

MARCASITE

Biela



8718696163771



Pre domácnosť plnú svetla

Stropné svetidlo Philips Marcasite LED je štíhle majstrovské dielo do priestorov s nízkymi stropmi, ktorého jemné svetlo pôsobí elegantne a je ideálne na zdôraznenie atmosféry na strategických miestach v domácnosti. Posuňte minimalistický štýl na novú úroveň vďaka krásnemu svetidlu.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Hlavné prvky

Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Vytvorte štýlovú atmosféru

Toto svetlo je navrhnuté podľa najnovšej módy, trendov a životného štýlu, aby dokonale zapadlo do vášho interiéru a pomohlo definovať atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: biela
- Materiál: kov/plast

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Štýl: Funkčné osvetlenie
- Typ: Zapustené bodové svietidlo
- EyeComfort: áno

Spotreba energie

- Označenie energetickej účinnosti: A+

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 20 cm
- Šírka výrezu: 20 cm
- Výška: 2,7 cm
- Dĺžka: 21 cm
- Netto hmotnosť: 0,357 kg
- Zapustená vzdialenosť: 5,5 cm
- Šírka: 21 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 133 W
- Priemer: 210 mm
- Celkový výstup svetla v lúmenoch: 2100
- Technológia žiarovky: LED, 240 V
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Počet žiaroviek: 1
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 21
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 21 W
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

8718696163771

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696163771
- Netto hmotnosť: 0,357 kg
- Brutto hmotnosť: 0,438 kg
- Výška: 217,000 mm
- Dĺžka: 35,000 mm
- Šírka: 215,000 mm
- Materiál krytu (12NC): 915005508601



Dátum vydania:
2020-10-14
Verzia: 0.37

© 2020 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com