

PHILIPS

Navzdol
usmerjena svetilka

Funkcionalno

MARCASITE

Bela



8718696163771



Osnovna razsvetljava za svetel dom

Navzdol usmerjena svetilka LED Philips Marcasite je tanka mojstrovina za nizke strope, saj zagotavlja elegantno mehko svetlobo, idealno za ambientalne poudarke posebnih delov v domu. Čudovita svetloba za popolnoma novo raven minimalizma.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Varčevanje z energijo



Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur
Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Ustvarite elegantno vzdušje

Svetilka je zasnovana po najnovejših trendih in smernicah, zato idealno dopolnjuje notranjo opremo in ustvarja vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: kovina/plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Da

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Slog: Funkcionalno
- Tip: Vgradni reflektor
- Udobje oči: Da

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost: A +

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 20 cm
- Širina odprtine za izrez: 20 cm
- Višina: 2,7 cm
- Dolžina: 21 cm
- Neto teža: 0,357 kg
- Dolžina vgradnega dela: 5,5 cm
- Širina: 21 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 133 W
- Premer: 210 mm
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 2100
- Tehnologija sijalke: LED, 240 V
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Število sijalk: 1
- Moč priložene sijalke: 21
- Največja moč nadomestne sijalke: 21 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696163771
- Neto teža: 0,357 kg
- Bruto teža: 0,438 kg
- Višina: 217,000 mm
- Dolžina: 35,000 mm
- Širina: 215,000 mm
- Številka materiala (12NC): 915005508601



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.37

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com