PHILIPS

Downlight

Fungsional

Downlight optik Meson Interlaced. Silau berkurang, kenyamanan lebih

putih

8718696173336

Lampu LED yang nyaman di mata

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.

Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendah Desain ramping

Masa pakai lama hingga 15.000 jam
Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

EyeComfort dengan Interlaced optics
Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicetak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya, teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Bundar

Desain dan lapisan
- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Daya tahan
- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 7.500

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya
- Sudut berkas cahaya: 100 °
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

Lain-lain
- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor Rumah
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain
- Lampu saat ini: 120 mA
- Efikasi: 76 lm/W

Konsumsi daya
- Faktor daya: 0.5

Dimensi dan berat produk
- Berat bersih: 0,091 kg
- Panjang tampilan cahaya: 15.0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 15.0 cm
- Tinggi: 3,5 cm
- Panjang: 16,5 cm
- Jarak resesi: 11,7 cm
- Lebar: 16,5 cm

Layanan
- Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis
- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Diameter: 165 mm
- Total lumen output lampu: 1300
- Warna cahaya: 6500
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Tidak
- Termasuk lampu Watt: 17
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan [59466 MESON 150 17W 65K WH ID recessed]
- EAN/UPC - produk: 8718696173336
- Berat bersih: 0,09 kg
- Berat kotor: 0,13 kg
- Tinggi: 16,6 cm
- Panjang: 4,2 cm
- Lebar: 16,6 cm
- Nomor material (12NC): 929003277007

Dimensi dan berat kemasan [59466 MESON 150 17W 65K WH ID recessed]

- EAN/UPC - produk: 8718696173336
- Berat bersih: 0,13 kg
- Berat kotor: 0,2 kg
- Tinggi: 16,6 cm
- Panjang: 5,6 cm
- Lebar: 16,6 cm
- Nomor material (12NC): 915005798901

Tanggal dikeluarkan: 2024-02-03
Versi: 0.197

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com